

## opvangbak classic-line

voor 1 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 1180 x  
1350 x 1650 mm, met aftapbok en  
rooster, van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 235677

### opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor 1 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 1180 x 1350 x 1650 mm
- met aftapbok en rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- 5 jaar garantie





## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	1650 mm
type opvangbak	opvangbak	materiaal	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak	verzinkt
capaciteit	1 x IBC	opvangbak uitrusting	aftapbok, rooster
opvangvolume	1000 l	onderbouw	vorkkoker
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische stoffen	onderrijdbaar	ja
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	kleur uitvoering	verzinkt

hoogte	1180 mm	garantie	5 jaar
breedte	1350 mm	gewicht	230 kg

## Gerelateerde Producten

235678		PE-bekleding voor opvangbak, voor opvangbak met 1000 l volume en 1350 mm breedte, van polyethyleen
235680		kannendragers voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 300 x 360 x 365 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag