

## Wilms

### Elektrische verwarming

EL9

Met 2 verwarmingsstand(en),  
hoogte x lengte x breedte 310 x 680  
x 335 mm, Geluidsniveau van 57 dB,  
eenvoudig te dragen door  
draaggreep, in zwart/geel

Artikelnummer: 243737



**Wilms**



### Elektrische verwarming

- Voor gebruik in Werkplaatsen, magazijnen, garages en bouwplaatsen
- Met 2 verwarmingsstand(en)
- Verwarmingscapaciteit 4,5 - 9 kW, luchtcapaciteit 450 m<sup>3</sup>/h
- hoogte x lengte x breedte 310 x 680 x 335 mm
- spanningsverzorging Voedingsadapter 400V/50 Hz
- beschermingsklasse IP44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen
- temperatuurbereik 0 °C tot +40 °C
- Geluidsniveau van 57 dB
- Met ingebouwde kamerthermostaat en Radiaalventilator
- Ook alleen als ventilator te gebruiken
- eenvoudig te dragen door draaggreep
- in zwart/geel

## Technische details

kantoorhulp	verwarming	temperatuurbereik	0 °C tot +40 °C
type verwarming	Elektrische verwarming	geluidsniveau	57 dB
geschikt voor (branches)	Werkplaatsen, magazijnen, garages, bouwplaatsen	kleur	zwart/geel
verwarmingsniveaus	2	ventilatortype	Radiaalventilator
	4,5-9 kW	verwarming uitrusting	Kamerthermostaat
	450 m³/h	Verwarming functie	alleen ventilator
hoogte	310 mm	greep	draaggreep
lengte	680 mm	WEEE-registratienummer	DE90579767
breedte	335 mm	WEEE-apparaatsoort	warmtewisselaar cat. 1
spanningsverzorging	Voedingsadapter 400V/50 Hz	merk volgens EAR-registers	Wilms
ip beschermingsklasse	44: vreemde deeltjes > 1 mm, spatwater alle richtingen	gewicht	20 kg

## Gerelateerde Producten

243743



Hete luchtslang. Voor Elektrische verwarming, Lengte x diameter 7,6 m x 120 mm, in geel/zwart