

Gmöhling bacs de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 230 x 758 x 578 mm, capacité 77 l, en aluminium naturel, parois plein, fond plein



GMÖHLING



Numéro d'article: 471594

Gmöhling Bac de transport en aluminium

bacs de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 230 x 758 x 578 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 205 x 728 x 548 mm
- capacité 77 l
- Norme européenne
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	structure de cloison	plein
norme européenne	oui	soubassement	plein
convient pour (produit/matériau)	pour palette européenne	domaine d'utilisation	logistique au sein de l'entreprise
capacité	77 l	convient pour aliments	oui
matériau	aluminium	convient pour les convoyeurs à r	oui
hauteur	230 mm	considération comme matière dang	non

hauteur intérieure	205 mm	dispositif de support	poignées
longueur	758 mm	emboîtable	non
longueur intérieure	728 mm	couleur	aluminium naturel
largeur	578 mm	possibilité de passage au-dessous	non
largeur intérieure	548 mm	modèle	pour palette européenne
couvercle	en accessoires (non compris)	Poids	4,5 kg
gerbable	oui		

Accessoires

493101		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 760 x 580 mm, hauteur de charge 150 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493156		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 760 x 580 mm, hauteur de charge 440 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493189		Poignée, pour plateau roulant longueur x largeur 760 x 580 mm, en aluminium anodisé

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, Avec siège standard en hêtre coloris nature, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleau de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair