

Bauer RVS opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume
30 l, hoogte x breedte x diepte 70 x
1000 x 600 mm

Artikelnummer: 522481



Bauer Opvangbak

RVS opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 30 l
- hoogte x breedte x diepte 70 x 1000 x 600 mm
- van RVS





Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	breedte	1000 mm
type opvangbak	RVS opvangbak	diepte	600 mm
opslagplaats	onderdak	materiaal	RVS
opvangvolume	30 l	onderrijdbaar	nee
capaciteit	kleinemballage	stapelbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	verrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	gewicht	13 kg
hoogte	70 mm		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm

525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm