

## Kombi-Behälter mit UN-Zulassung, 6 und 12 Liter

ideal zum Sammeln und Transportieren (mit UN-Zulassung für alle Verpackungsgruppen) von entzündbaren Rest- und Altflüssigkeiten

- robuster Mantel aus lackiertem Stahlblech mit zusätzlichem Innenbehälter aus hochbeständigem Polyethylen (PE)
- 3-fach stapelbar
- optimal kombinierbar mit Sicherheits-Trichter aus Edelstahl



Volumen [l]	6	12
Maße außen B x T x H (mm)	230 x 230 x 200	230 x 230 x 348
UN-Zulassung	UN6HA1/X300	UN6HA1/X300
Bestellnummer	217-945-JY	217-946-JY
Zubehör	Sicherheits-Fasstrichter TS, aus Edelstahl, mit Flamm Sperre, Einlegesieb und Deckel	
Bestellnummer	217-947-JY	217-947-JY

## Weithalsflaschen aus PE-HD, mit Tragebügel, 5 und 10 Liter

Universell einsetzbare Vorratsflaschen aus naturfarbigem, lebensmittelgeeignetem Polyethylen (HDPE).

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
- temperaturbeständig von - 40 bis + 80 °C
- große Öffnung zum einfachen Befüllen oder Reinigen
- mit Schraubverschluss aus PP, mit zusätzlicher Innendichtung
- mit praktischem Tragebügel
- ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien und Granulate
- wahlweise mit 5 oder 10 Liter Volumen lieferbar



Volumen [l]	5	10
Maße Ø x H [mm]	160 x 280	193 x 365
Verpackungseinheit (Stück/VE)	5	5
Bestellnummer	281-910-JY	281-911-JY

## Vorratsflaschen aus HDPE, mit Tragegriffen, 5 bis 60 Liter

Besonders dickwandige, robuste Vorratsflasche mit stabilem Tragegriff für sicheren Transport und Lagerung. Bedruckt mit blauer Literskala. Der Kanister z.B. kann auch sehr gut als Abklärkanister verwendet werden.


- aus Polyethylen HDPE, transparent
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
- wahlweise ohne oder mit Gewindestutzen zum Anschluss eines Ablasshahns oder anderem Zubehör mit 3/4" Innengewinde / Überwurfmutter
- mit aufgedruckter Volumenskala



Ragt nicht über die Unterkante des Kanisters hinaus: der Ablasshahn mit kurzem Auslauf



Ablasshahn mit drehbarem Auslauf



Typ	ohne Gewindestutzen				mit Gewindestutzen			
	5	10	25	60	5	10	25	60
Volumen [l]								
Maße Ø x H [mm]	167 x 330	206 x 427	278 x 580	346 x 830	167 x 330	206 x 427	278 x 580	346 x 830
Bestellnummer	281-800-JY	281-801-JY	281-802-JY	281-803-JY	281-804-JY	281-805-JY	281-806-JY	281-807-JY
Bestellnummer Ablasshahn mit drehbarem Auslauf	–	–	–	–	164-206-JY	164-206-JY	164-206-JY	164-206-JY
Bestellnummer Ablasshahn mit kurzem Auslauf	–	–	–	–	210-615-JY	210-615-JY	210-615-JY	210-615-JY