

Rhewa Zählwaage 900 937C/6

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe
280 x 220 mm, Wägebereich von 0
bis 6 kg, Ablesbarkeit in 0,2 g
Schritten

Artikelnummer: 159173



Rhewa Zählwaage 900 937C/6

für nicht eichpflichtige Wägungen

Rhewa Zählwaage 900 937C/6

- nicht eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 280 x 220 mm
- Wägebereich von 0 bis 6 kg
- Ablesbarkeit in 0,2 g Schritten
- Einschwingzeit von 1 bis 2 Sekunden
- mit den Funktionen Trieren, Stückzahl, Summieren, Toleranzbereich, Auto-Off
- 3 LC-Displays
- Schutzart IP00: Kein Schutz vor Staub/Wasser
- Akkubetrieb
- Höhe x Breite x Tiefe 130 x 320 x 290 mm

Technische Details

Waagentyp Zählwaage

Waage Ausstattung 3 LC-Displays

eichfähig	nein	Höhe	130 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	320 mm
Plattförmbreite	280 mm	Tiefe	290 mm
Plattförmtiefe	220 mm	Stückzählfunktion	ja
Wägebereich	0-6 kg	Tarieren	ja
Ablesbarkeit	0,2 g	Aufstellung/Montage	Tisch
Einschwingzeit	1-2 s	WEEE- Registrierungsnummer	DE12995516
Waage Funktionen	Tarieren, Stückzahl, Summieren, Toleranzbereich, Auto-Off	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	00: Kein Schutz vor Staub/Wasser	Marke laut EAR-Register	Rhewa
Spannungsversorgung	Akkubetrieb	Gewicht	4 kg
Akkuladedauer	20 h		

Dazu passt auch ...

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227908		Unisex-Arbeitshose, Größe M, Schnitt bequem und weit