



Opis:

Zawory kątowe z zewnętrznym gwintem 1/2", do kontrolowanego spuszczenia cieczy z beczek i kanistrów, kolor: naturalny

- z uderoodpornego polietylenu do celów spożywczych z tulejką przyłączeniową do węża
- bardzo dobra odporność chemiczna na kwas, ługi i inne chemikalia
- z gwintem rurowym $\varnothing d1 = R 1/2"$
- odporność na ciśnienie do maks. 1,5 bar
- odporność na temperaturę: od -20 °C do +70 °C
- prędkość wypływu > 3,0 l/min
- bez wentylacji i bez uszczelki
- Średnica zewnętrzna tulejki $d4 = 13 \text{ mm}$ lub 1/2" (strefa wtykania)
- $h2 = 33 \text{ mm}$
- $h3 = 52 \text{ mm}$

Informacje:

Produkt

Numer produktu	523800
GTIN	4007228523805
Taryfa celna	39174000
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	naturalny
Masa (kg)	0,04

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	515 x 297 x 314

Masa brutto OJ (kg)	0,2
---------------------	------------

Paleta

Liczba pudełek	36
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

kartony/warstwa	6
Masa (kg)	236,0