



## Description:

Boîtes de rayonnage en polypropylène incassable et indéformable (PP), idéales pour des formats de rayonnage types, 400x183x81 mm, large, rouge

- pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- Qualité industrielle pour supporter une charge élevée
- empilables de façon sécurisée
- enlèvement des petites pièces facilité grâce aux aspérités du fond
- porte-étiquette intégré
- volume 4,72 L
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +80° C
- compartimentable en 7 à l'aide de 6 logements de cloisons de séparation
- Accessoire séparé : étiquettes réf. 780300 ou 780400, cloisons de séparation réf. 780200, plaque de butée antichute réf. 780500
- p=profondeur=400 mm l=largeur=183 mm h=hauteur=81 mm
- Cotes intérieures : 370x170x75 mm

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>780031</b>
GTIN	<b>4007228780031</b>
Tarif douanier	<b>39231090</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>24</b>

Couleur	<b>rouge</b>
Volume en l	<b>4,72</b>
Poids (kg)	<b>0,34</b>
T x B x H (mm)	<b>400 x 183 x 81</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>24</b>
---------------------	-----------

Poids par récipient (kg)	<b>8,16</b>
--------------------------	-------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>12</b>
Nombre de couches	<b>3</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,393</b>

Carton par étage	<b>4</b>
Poids (kg)	<b>117,92</b>