

**Artikelnummer:** 135088

**Kurzbeschreibung:** Lutz Pumpenset Säuren, elektrisch, Tauchtiefe 1200 mm

**Langbeschreibung:** Lutz Pumpenset Säuren, elektrisch, Tauchtiefe 1000 oder 1200 mm: Das Lutz Pumpenset Säuren hilft beim sicheren Abfüllen von Säuren und wird elektrisch betrieben. Das Lutz Pumpenset Säuren arbeitet problemlos bei einer Tauchtiefe von 1000 oder 1200 Millimetern. Das Lutz Pumpenset Säuren dient dem sicheren Abfüllen dünnflüssiger Säuren wie Salzsäure, Akkusäure, Eisen-III-Chlorid, Phosphat-, Chrom- oder Zitronensäure. Auch bei der Arbeit mit rauchenden Medien und korrosiven Dämpfen beweist das Lutz Pumpenset Säuren hohe Produktivität, Sicherheit und, dank des ergonomischen und bedienerfreundlichen Designs, praktischen Handhabungskomfort. Der im Lutz Pumpenset Säuren verbaute Universalmotor ist ein au ssenbelüfteter 460 Watt Motor MA II 3, das Pumpwerk ein PP 41-L-DL HC in Polypropylen mit einer Welle in Hastelloy. Der PVC Spiralschlauch ist zwei Meter lang. Die Fördermenge beträgt 78 Liter pro Minute und die Tauchtiefe ist auf 1000 oder 1200 Millimeter ausgelegt. Weitere Details: Zum sicheren Abfüllen dünnflüssiger Säuren Einsetzbar für z.B. Salzsäure, Akkusäure, Eisen-III-Chlorid, Phosphatsäure, Chromsäure und Zitronensäure. Bei rauchenden Medien oder korrosiven Dämpfen Leistungsstarker, au ssenbelüfteter Universalmotor. Ergonomisch, bedienerfreundliches Design 460 Watt Motor MA II 3, au ssenbelüftet Pumpwerk PP 41-L-DL HC in Polypropylen mit Welle in Hastelloy C 2 m PVC- Spiralschlauch 3/4" und Schlauchanschlüsse, Schlauchklemmen, Zapfpistole PP, Fassadapter PP Material: PP mit Welle in Hastelloy C Dichte: 1,6 kg/dm Viskosität: 500 mPas Fördermenge: 78 (45) l/min Förderhöhe: 16 (m WS) Max. Mediumstemperatur: 50 Grad Tauchtiefe: 1000 mm oder 1200 mm



**EAN/GTIN:** 4250155187309