

**Artikelnummer:** 308552

**Kurzbeschreibung:** Langmaterialwagen 2500 x 600 mm, Tragkraft 2000 kg

**Langbeschreibung:** Langmaterialwagen 2500 x 600 mm, Tragkraft 2000 kg: Grundrahmen aus Rechteckrohr (100/50/4 mm). Räder Vollgummi-Schwerlast-Elastik (a'Ëœ 360 x 60 mm). Lenkrollen Vollgummi-Schwerlast-Elastik (a'Ëœ 200 x 50 mm) mit Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Auflageträger aus U-Profil (60/30/6 mm). Einsteckungen aus Quadratrohr 3(4/2 mm), Nutzlänge 600 mm. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).  
Ladefläche: B 2500 x T 600 mm

Au ssenma ss: B 2500 x T 720 mm

Ladeflächenhöhe: 420 mm

Tragkraft: 2.000 kg

Eigengewicht: 115 kg

**EAN/GTIN:** 4250448504950



Rad a'Ëœ: 360/200 mm