

Feuille de données du produit



Article N°: B9125V ESD-Diable en tube d'acier

Equipements de manutention



Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy gris foncé RAL 7015. ESD-poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité. Bavette en tôle d'acier vissé et remplaçable. Roues à bandage ESD-caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	200
Largeur bavette (mm)	320
Prof. bavette (mm)	250
Largeur totale (mm)	570
Profondeur totale (mm)	533
Hauteur totale (mm)	1150
Type de pneu	Caoutchouc-ESD
Roues (mm)	260 x 56
Poids (kg)	14,8
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976191256