


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4616 Draagarmwagen



Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, standers en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. 12 Draagarmen enkelzijdig. Nuttige lengte 600 mm, draagvermogen per etage 80 kg. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	500
laadvlak lengte (mm)	2000
laadvlak breedte (mm)	800
Totale lengte (mm)	2200
Totale breedte (mm)	800
Totale hoogte (mm)	1807
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	einseitig
Gewicht (kg)	77
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976046167