

Termékinformációk

83 60 020

Csófogó S-pofa Gyorsállítással

DIN 5234

- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- A nyílásszélesség időtakarékos, precíz beállítása gombnyomással, közvetlenül a munkadarabon
- Erőkímélő munka önszorítással
- Nincs véletlen fogószár elállítás
- Nagy kopásállóság az edzett fogzásnak köszönhetően
- Maximális terhelhetőség a teljesen nemesített fogószárnak köszönhetően
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



| Általános | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 83 60 020 |
| EAN | 4003773078838 |
| Fogó | piros porfesték-bevonattal |
| Súly | 2.420 g |
| Méret | 560 x 94 x 32 mm |
| Szabvány | DIN 5234 |
| | |
| | |

| Műszaki jellemzők | |
|---------------------------------------|--------------|
| Kapacitás csövekhez (átmérő) | Ø 2 3/4 Coll |
| Kapacitás csövekhez (átmérő) | Ø 70 mm |
| Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás | 70 mm |
| Belső átmérő hüvelyk | Ø 2 Coll |
| | 50 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



