

Krause

staande trap

STABILO® Professional

trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,4 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm, balklengte 2,2 m, van aluminium

Artikelnummer: 139764



Krause Ladder met treden STABILO® Professional

staande trap

- trap eenzijdig
- 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 1,4 m, bordes breedte x diepte 300 x 250 mm
- balklengte 2,2 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Verhoogde stabiliteit door hoekverstevingen bij de onderste trede
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel, spreidbeveiliging en klembeveiliging
- uitgerust met bak en emmerhaak
- antislip voetdoppen (SafetyCap) aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar



- van aluminium
- gewicht 8,4 kg
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel, spreidbeveiliging en klembeveiliging
gebruik	eenzijdig	veiligheidsbeugel	ja
lengte paal	2,2 m	spreidbeveiliging	ja
hoogte sokkel	1,4 m	ladder uitvoering	tweedelig
standhoogte	1,4 m	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
breedte sokkel	300 mm	opbergbak	ja
diepte sokkel	250 mm	versteviging	hoekverstevigingen bij de onderste trede
werkhoogte	3,4 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	6	onderbouw	antislip voetsoppen (SafetyCap)
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	certificering	TÜV getest
in-/uitklapbaar	ja	garantie	10 jaar
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	gewicht	8,4 kg
verrijdbaar	nee		

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE