

dolly

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
platform doorbroken, platform van
metaal met hoekframe, frame
galvanisch blauw verzinkt, 4
zwenkwielen. 2 zwenkwielen met
rem, Met elastiek-banden op
polyamide-velg



Artikelnummer: 219874

Laadbord

dolly

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform doorbroken
- platform van metaal met hoekframe
- frame galvanisch blauw verzinkt
- metaalconstructie
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met elastiek-banden op polyamide-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	nee
type roller	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
draagvermogen	600 kg	banden	elastiek
euronorm	ja	materiaal velg	polyamide
lengte laadvlak	1200 mm	wiellager	kogellager

breedte laadvlak	800 mm	wiel-ø	125 mm
platform	doorbroken	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal platform	metaal	oppervlak	galvanisch verzinkt
platform uitrusting	hoekframe	gewicht	19,1 kg
materiaal	metaal		