

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 135 kg, met TPE-
banden, diameter 100 mm, naaf
met kogellager, naaf lengte 40 mm,
velg van polypropyleen, velg met
draadvangkappen

Artikelnummer: 243574



inbouwwiel

- draagvermogen 135 kg
- met TPE-banden
- diameter 100 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte 40 mm
- velg van polypropyleen
- velg met draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polypropyleen
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	135 kg	draadvangkappen	ja
banden	TPE	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	gewicht	0,402 kg

