

SEK CAB FLAT COLOR AWG28 24P 30,48M



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 18 024 7005
Beschreibung	SEK CAB FLAT COLOR AWG28 24P 30,48M
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09180247005

Ausführung

Kabellänge	30,48 m
Anzahl der Adern	24
Adernaufbau	AWG 28/7

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-30 ... +105 °C unbewegt -20 ... +105 °C bewegt
Impedanz	100 Ω
Leiterwiderstand @ 20 °C	≤216 Ω/km
Isolationswiderstand @ 20 °C	≥20 MΩ x km

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	PVC
Farbe Kabel	farbkodiert
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.629 g
Nettogewicht	44 g/m
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85444993
GTIN	5713140024786
eCl@ss	27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)