

EXZENTER-POLIERWERKZEUG

RANDOM ORBITAL POLISHING TOOL

PE 127/12 L

Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug zum Polieren von waagerechten, senkrechten und gerundeten Oberflächen.

Pneumatic random orbital polishing tool for polishing vertical, horizontal and curved surfaces.



VORTEILE

- Sehr gutes Oberflächen-ergebnis: Der große Hub von 12 mm verhindert eine Hologrammbildung.
- Das geringe Werkzeuggewicht und das vibrationsdämmende Gehäusematerial sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Ergonomisch geformtes Gehäuse.
- Flexible Anwendung für Rechts- und Linkshänder durch umbaufähigen, zweiten Handgriff.

BENEFITS

- Optimal surface quality result: The great stroke of 12 mm avoids hologram generation.
- No tiring due to low weight and vibration reducing housing material.
- Ergonomically designed housing.
- Variable usage for right handed or left handed users by convertible second handle.



Ideal geeignet für großflächige Polierarbeiten in der Automobilindustrie.
Ideally for large-scaled polishing works in automotive industry.



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel Item	Artikel Nr. Item No.	Leistung Power	Drehzahl Speed	Hub Ø Stroke Ø	Gewicht* Weight*	Maße L x H Dimensions	Aufnahme Chuck	Teller-Ø Plate Ø	Luftverbrauch Air Consumption
PE 127/12 L	17173000	343 Watt	10.000 min ⁻¹	12 mm	1,00 kg	277 x 110 mm	1/4"-20	125 mm	9,9 l/s

* Gewicht inklusive Teller und zweitem Handgriff: 1,23 kg / weight including plate and second handle: 1.23 kg

Betriebsdruck: 6,3 bar
Empf. Schlauch-Ø: 9 mm
Luftanschluss: G 1/4"

Working pressure: 6.3 bar
Recommended hose-Ø: 9 mm
Air connection: G 1/4"

Lieferumfang:

Werkzeug bestückt mit Klettter 1162KL/125-1/4-20, zweitem Handgriff und Montageschlüssel

Scope of delivery:

Tool equipped with plate Velcro 1162KL/125-1/4-20, second handle and assembly wrench

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Teller

Plate

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Standard-Teller Standard Plate	1162KL/125-1/4-20	 17173001 Teller Ø 125 mm, Kontaktfläche Klett, Gewicht 100 g, hart Plate Ø 125 mm, contact area Velcro, weight 100 g, hard

Polierpads

Polishing Pads



Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
WS 133-K	17173002	 Waffelschwamm, Ø 133 x 22 mm, Klett-Flausch, mittel, Gewicht 15,5 g Wafer polishing sponge round plate, Ø 75 x 25 mm velcro fleece, weight 15.5 g
LFS 133-K	17173003	 Lammfell-Polierscheibe, Ø 133 x 20 mm, Klett-Flausch, Gewicht 22,5 g Lambskin polishing wheel, Ø 133 x 20 mm, velcro fleece, weight 22.5 g

Druckluftversorgung

Compressed Air Supply

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose	HFK9 93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose	HFK13 93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-l-Flasche 1 l bottle
	93004000	100-ml-Flasche 100 ml bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R3/8"-K 93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min volume flow
Wartungseinheit Maintenance Unit	WE-R1/2"-K 93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m ³ /min Volumenstrom Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min volume flow

Für weiteres Zubehör sprechen Sie uns gerne an.
Please contact us for further accessories.