

Artikelnummer: 155064

Kurzbeschreibung: Werkbank type 8000-6, B 1500 x D 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8000-6: Legborden van plaatstaal, diepte 650 mm, legbordhoogte 620 mm, hoogte 620 mm[ul] Werkblad: massief beuken, 40 mm, aan beide zijden gefineerd, oppervlak geschuurd en geolied. Frame: gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoeten van stalen buisprofiel (45 x 45 x 45 x 2 mm) met eindelement incl. anti-slip huls. Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad Griprails volledig geïntegreerd Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw (RAL 5010). Oppervlaktebelasting: max. 1.250 kg Levering: volledig gemonteerd[ul]

