



Unmanaged Industrial Ethernet Switch NITE-RF, 5 / 8 Port

plat : seulement 32,5 mm de profondeur

- 5 / 8 x RJ45 10/100BaseTX Port
- équipé de toutes les fonctions de base
- profondeur de montage minimale de 32,5 mm
- protection contre l'inversion de polarité
- avec limitation du courant d'appel
- tous les ports avec Auto Negotiation, , détection Full Duplex et MDI/MDI-X
- technologie Store-and-Forward Switching avec Full-Duplex et non-blocking flow control
- Broadcast Storm Protection
- 2 K MAC Address Table
- écrans LED pour l'alimentation et liaison 10/100 par port
- alimentation par barette de connexion à 3 pôles, 12 V - 24 V AC/DC supportés
- avec fixation sur rail du profilé chapeau en métal
- boîtier en aluminium, conforme à la norme IP30
- fonctionne dans la plage de température de -40° à +70° Celsius
- dimensions 5 Port: (L)42 x (P)32,5 x (H)105 mm
- dimensions 8 Port: (L)58 x (P)32,5 x (H)105 mm
- contenu de la livraison : commutateurs Ethernet industriels non gérés, avec supports pour rail DIN, **sans bloc d'alimentation**

Exemples d'utilisation:

- idéal comme modèle d'entrée de gamme
- pour les environnements difficiles tels que les halls industriels et les zones de production
- peut être utilisé dans des zones extérieures protégées

Adapté pour:

- pour les entreprises industrielles dont la production est soutenue par l'informatique
- pour les entreprises de systèmes informatiques actives dans le domaine de l'Ethernet industriel



Unmanaged Industrial Ethernet Switch NITE-RF5-1100



Unmanaged Industrial Ethernet Switch NITE-RF8-1100

Produit	Modèle	Taux de transfert	Ports	Numéro de fabricant	Code
Unmanaged Industrial Ethernet Switch NITE-RF5-1100	RJ45	10/100Base TX	5	NITE-RF5-1100	19006213
Unmanaged Industrial Ethernet Switch NITE-RF8-1100	RJ45	10/100Base TX	8	NITE-RF8-1100	19006214