

Lacont conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour 12 x GRV/IBC maximum,
entreposage vertical, hauteur x
largeur x profondeur 3660 x 7060 x
1530 mm, avec porte coulissante, 1
niveaux avec caillebotis de sol, en
acier galvanisé avec laquage coloris
RAL 5015 bleu ciel

Numéro d'article: 200388



Lacont Conteneur adapté au stockage de produits dangereux

pour GRV/IBC

conteneur adapté au stockage de produits dangereux

- pour 12 x GRV/IBC maximum, entreposage vertical
- pour stockage en plein air
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du conteneur agréée par les autorités
- avec ventilation naturelle
- hauteur x largeur x profondeur 3660 x 7060 x 1530 mm
- équipé de protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides devant la paroi arrière, œillets de grue pour le transport à vide
- avec porte coulissante
- 1 niveaux avec caillebotis de sol
- cadre soudé
- en acier galvanisé avec laquage coloris RAL 5015 bleu ciel
- Embases galvanisées à chaud préparées pour le chevillage au sol





- Produit livré livré monté

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | nombre de tablettes de rétention | 2 pièce |
| type de stockage de produits dan | rayonnage | volume de rétention de la tablet | 1000 l |
| type de rayonnage | conteneur adapté au stockage de produits dangereux | équipement rayonnage | protection anti-glissement, tôles de guidage de liquides, œilletons de grue |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | type de porte | porte coulissante |
| lieu de stockage | en plein air | verrouillable | oui |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | matériau | acier |
| construction (autorisation) | construction du conteneur agréée par les autorités | matériau de finition | soudé |
| type de fixation | chevillage au sol à l'aide des embases | surface | galvanisé // laqué |
| hauteur | 3660 mm | couleur | bleu// RAL 5015 |
| largeur | 7060 mm | surface de montant | galvanisé // laqué |
| profondeur | 1530 mm | surface de traverses | galvanisé // laqué |
| capacité | 12 x GRV/IBC | couleur du montant | bleu// RAL 5015 |
| capacité IBC/KTC (max.) | 12 pièce | couleur traverse | bleu// RAL 5015 |
| entreposage | vertical | exécution couleur | bleu// RAL 5015 |
| ventilation et purge armoire | naturel | livraison | livré monté |
| utilisation | unilatéral | Déchargement par grue/gerbeur ob | oui |
| niveaux de stockage | 2 pièce | conseil d'utilisation ordonnance | En cas de stockage actif de produits inflammables, une ventilation technique forcée est obligatoire |
| nombre de tablettes/niveaux | 1 pièce | Poids | 2900 kg |
| type tablette/niveau | caillebotis de sol | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148638 |  | palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite |
| 510903 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |