

## Rollcart kopwandwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 850 x 400 mm,  
platform van hout, opbouw 1  
kopwand (massieve muur),  
constructie van staal (gelast) met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, zwenkwielen met  
rem, met TPE-banden

Artikelnummer: 157983



## Rollcart Kopwandwagen

### Draagvermogen 400 kg

kopwandwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 400 mm
- laadhoogte 245 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 970 x 500 mm
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (massieve muur)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	platformwagen	schuifbeugel	1 stuks
type platformwagen	kopwandwagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	borgrand	nee

laadhoogte	245 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	850 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	400 mm	wiel-ø	160 mm
materiaal platform	hout	wiellager	groefkogellager
constructies	1 kopwand (massieve muur)	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
nestbaar	nee	hoogte	950 mm
materiaal onderstel	staal	lengte	970 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	breedte	500 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	28 kg
materiaal verwerking	gelast		

## Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158401		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158411		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158416		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 160 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar