

## Hansa lampadaire à DEL p. poste de travail Beryll



DEL, 50 W, pas interchangeable,  
couleur lumineuse blanc neutre,  
température de peinture 4200  
kelvins, classe d'efficacité  
énergétique D, consommation  
d'énergie pondérée 50 kWh / 1.000  
h, 52 % éclairage direct, 48 %  
éclairage indirect, hauteur 1,8 m,  
tête de lampe longueur x largeur  
984 x 65 mm, pied d'appui longueur  
x largeur 450 x 180 mm



**Numéro d'article: 240021**





lampadaire à DEL p. poste de travail

- DEL, 50 W, pas interchangeable
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4200 kelvins
- classe d'efficacité énergétique D, consommation d'énergie pondérée 50 kWh / 1.000 h
- 52 % éclairage direct, 48 % éclairage indirect
- tête de lampe avec diffuseur en polycarbonate pour effet anti-éblouissant
- hauteur 1,8 m, tête de lampe longueur x largeur 984 x 65 mm, pied d'appui longueur x largeur 450 x 180 mm
- câble longueur 2 m
- Produit livré démonté

## Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	index de rendu de couleur (IRC)	>80
type de lampe	lampadaire à DEL p. poste de travail	équipement tête de lampe	diffuseur en polycarbonate pour effet anti-éblouissant
installation	tablette	longueur tête de lampe	984 mm
type d'ampoule	DEL	largeur tête de lampe	65 mm
couleur lumineuse	blanc neutre	avec variateur	non
température de peinture	4200 kelvins	hauteur	1,8 mm
luminance	1080	matériau	
conseil d'utilisation puissance	écart de mesure de 105 cm	longueur pied de lampe	450 mm
éclairage direct	52 %	largeur pied de lampe	180 mm
éclairage indirect	48 %	alimentation	
flux lumineux	3970	longueur de câble	2 m
rendement lumineux	108	couleur	blanc/argent
Classe d'efficacité énergétique	D	livraison	démonté
consommation d'énergie pondérée	50 kWh / 1.000 h	Numéro d'enregistrement DEEE	DE87155287
puissance ampoule	50 W	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
DEL	oui	Marque selon le registre allemand	Hansa
ampoule remplaçable	pas interchangeable	Poids	7,19 kg
autonomie	50000 h		

## Cela s'adapte aussi ...

218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
219520		plante artificielle bambou, hauteur 1200 mm, plante en polyester, fût en bois, pot en plastique en noir
229958		tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé
236155		pot à plantes en forme de colonne, forme rond avec silhouette courbée, en polyéthylène en comme blanc de sécurité RAL9003, hauteur x diamètre 900 x 510 mm, contenance 35 l