


bott

Schiebetürenschränk

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 125991



bott System-Schiebetürenschränk cubio

Schiebetürenschränk

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm
- Stahlkonstruktion
- Schiebetüren
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau















- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Schranktyp	Werkstattschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Türtyp	Schiebetür	Schließsystem	Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Höhe	2000 mm	Material	Stahlblech
Breite	1300 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	650 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Böden	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Griff	Drehgriff
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	160 kg	Gewicht	159,7 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

125790		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1300 x 650 mm
126043		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 350 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126044		Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 350 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126047		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 400 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126048		Rückwandpanel, mit Lochprägung, Höhe x Breite 450 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126060		Rückwandpanel, mit Schlitzprägung, Höhe x Breite 400 x 1300 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126071		Kleiderstange, mit 6 Haken, Breite x Tiefe 1300 x 650 mm, Aus Aluminium eloxiert
126072		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1300 x 650 mm, Traglast 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
126074		Stahlboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 1300 x 650 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

126089		Einlegeboden für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 64 x 1300 x 650 mm, Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
126245		Unterfahrsocket für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 650 mm
126270		Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 1175 x 525 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 650 mm