



Aluminium gebürstet ohne Konverter
MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED, Rund
 Artikel-Nr.: LED57540WWOK

für die Innenanwendung, IP 20 · Gehäuse: massives Aluminium · Gehäusefarbe: alu gebürstet · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 35° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 568 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 600 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 80 mm · Außendurchmesser: 92 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094575407
Katalog Farbcode	Aluminium
Höhe	53.00 mm
Aussendurchmesser	92 mm
Einbaudurchmesser	80 mm
Einbautiefe	80.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	568.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





Aluminium gebürstet ohne Konverter
MELIMAR - Kard.Strahler, 1fach-LED, Rund
Artikel-Nr.: LED57540WWOK

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	6 W
Strom	600 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

