

## Ersatz-Behälter für Öler - Futura

| Typ Kunststoff-behälter mit Schutzkorb | Typ Metallbehälter mit Sichtrohr | für Baureihe | D               |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| BDO 00*                                | BDO 00 M**                       | 0            | 33,5 (Gewinde)  |
| BOL 1 F                                | BOLM 1 F                         | 1            | 37,6 (Bojonett) |
| BOL 2 F                                | BOLM 2 F                         | 2            | 43,8 (Bojonett) |
| BOL 4 F                                | BOLM 4 F                         | 4            | 60,0 (Bojonett) |


\* ohne Schutzkorb, auf Wunsch kann ein Schutzkorb hinzubestellt werden. Schutzkörbe finden Sie bei der Serie „Multifix“ auf Seite 598,  
\*\* ohne Sichtrohr



Typ BOL 1 F Typ BOLM 1 F

## Ersatz-O-Ringe zur Behälterabdichtung - Futura

| Typ    | für Baureihe |
|--------|--------------|
| OR 1   | 0            |
| OR 1 F | 1            |
| OR 2 F | 2            |
| OR 4 F | 4            |



## Ersatz-Filterelemente für Filter & Filterregler - Futura

| Typ Filter   | Typ Filterhalter | für Baureihe     |
|--------------|------------------|------------------|
| Cellpor 5 µm | FH 0             | 0 (Filter)       |
| FILTER 1     | FH 0 FR          | 0 (Filterregler) |
| FILTER 1     | FH 1             | 1                |
| FILTER 2 F   | FH 2 F           | 2                |
| FILTER 4 F   | FH 4 F           | 4                |



Typ FILTER 1



Typ FH 1

## Ersatz-Membranen für Druckregler & Filterregler - Futura

Lieferumfang: Membrane mit Regelkolben und O-Ringdichtung

| Typ             | für Baureihe (Typ) |
|-----------------|--------------------|
| MEMBRANE R014 F | 0 (R, FR, RB, CL)  |
| MEMBRANE R14 F  | 1 (R, FR, RB, CL)  |
| MEMBRANE RP14 F | 1 (RP, RBP)        |
| MEMBRANE R12 F  | 2 (R, FR, RB, CL)  |
| MEMBRANE RP12 F | 2 (RP, RBP)        |
| MEMBRANE R34 F  | 4 (R, FR, CL)      |



## Ersatz-Tropfaufsätze für Öler - Futura

Lieferumfang: äußerer Tropfaufsatz, innerer Tropfaufsatz und Dichtung

| Typ        | für Baureihe |
|------------|--------------|
| TROPF OL F | 0 - 4        |



## Ersatz-Kompaktmanometer - Futura-Baureihe 0

| Typ            | Anzeigebereich | für Baureihe |
|----------------|----------------|--------------|
| MANO FUTURA 6  | 0 - 6 bar      | 0            |
| MANO FUTURA 12 | 0 - 12 bar     | 0            |



## Zylinder-Vorhangschlösser

Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl

Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln

☞ Optional: Gleichschließend\* mit Schließung A -GSA, Gleichschließend\* mit Schließung B -GSB

| Typ      | B  | C  | Typ hoher Bügel | B   | C   | S  | Bügelstärke Ø | A  |
|----------|----|----|-----------------|-----|-----|----|---------------|----|
| Standard |    |    |                 |     |     |    |               |    |
| VHS 20   | 12 | 7  | VHS 20 H        | 24  | 20  | 20 | 3,5           | 10 |
| VHS 30   | 17 | 10 | VHS 30 H        | 40  | 32  | 30 | 5,0           | 16 |
| VHS 40   | 24 | 15 | VHS 40 H        | 63  | 53  | 40 | 6,0           | 23 |
| VHS 50   | 30 | 18 | ---             | --- | --- | 50 | 8,0           | 29 |
| VHS 60   | 36 | 20 | ---             | --- | --- | 60 | 10,0          | 36 |

\* Jedes Schloss mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.

☞ Bestellbeispiel: VHS 20- \*\*

Standardtyp

Kennzeichen der Optionen:

Gleichschließend mit Schließung A . . .-GSA

Gleichschließend mit Schließung B . . .-GSB

