


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 4392 Kastwagen



Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, zijwanden en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat. Met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde. Met stangsluiting, afsluitbaar d.m.v. hangslot. Eenvoudige bediening. Sloten altijd omwisselbaar. Levering zonder hangslot. 1 Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	750
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	680
<b>Etagehoogten (mm)</b>	292, 582, 882, 1182, 1482
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	90
<b>Totale lengte (mm)</b>	1170
<b>Totale breedte (mm)</b>	740
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1792
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	Drahtgitter mit Stangenverschluss
<b>Gewicht (kg)</b>	154
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976043920