


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 6851 Handlier stapelaar



Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Volledig onderhoudsvrij. Hefaandrijving door veiligheids handlier. vorken verstelbaar. 2 Zwenkwielen, wielen polyurethaan 150 x 40 mm, en 2 vorkrollen nylon 80 x 47 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand:400/500 mm Heffing per draaislag:40/22 mm Totale hoogte: 2030 mm

## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>Totale lengte (mm)</b>	1350
<b>Totale breedte (mm)</b>	725
<b>Totale hoogte (mm)</b>	2030
<b>Hefhoogte (mm)</b>	90 - 1560
<b>Vorklengte (mm)</b>	800
<b>Vorkbreedte (mm)</b>	75
<b>Totale vorkbreedte (mm)</b>	170-690
<b>Wielen</b>	Polyurethaan
<b>Wielmaat (mm)</b>	150 x 40
<b>Material vorkrollen</b>	Nylon
<b>Vorkrollen diameter x breedte (mm)</b>	80 x 47
<b>Gewicht (kg)</b>	140
<b>Land van herkomst</b>	China
<b>Garantie (jaren)</b>	2
<b>Douanenummer</b>	84279000
<b>GTIN</b>	4017976068510