

HSM shredstar X13 - 4 x 37 mm



Artikelnummer	00000000001057121	Eingabebreite	230 mm
EAN	4026631057745	Behälter-/Auffangvolumen	23 l
eclass 7.1	24320706	Schnittgeschwindigkeit	37 mm/s
UN/SPSC	44101603	Durchsatzleistung pro h	14 kg
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office	Geräuschpegel (Leerlauf)	57 dB(A)
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch	Leistungsaufnahme	300 W
Schnittbreite	4 mm	Spannung	230 V
Partikellänge	37 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittart	Partikelschnitt	Breite x Höhe x Tiefe	390 x 595 x 300 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	O-1, P-4, T-2, F-1, E-2	Gewicht	12,5 kg
Schnittleistung in Blatt 80g/m²	13	Farbe	weiß, silber
Schnittleistung in Blatt 70g/m²	14		
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern		