

Schutzkontakt-Anbausteckdose, gerade - belgisch/französisches System, Flansch 75x75



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71122
EAN	4024941938280
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose belgisch/französisches System Quick-Connect schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V
Frequenz	Wechselstrom (AC)

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	45mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Anschluss ist rückwärtig, Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938280
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941835763
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,125 kg
Volumen	5.737,5 ccm



18 MB 105