

Festo AG & Co. KG

1166938

Manometer

PAGL-HP3-63-60-G14

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Anzeigebereich [bar]	0 - 60 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 - 60 bar
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP65
Lagertemperatur	-40 - 70 °C
Mediumstemperatur	0 - 60 °C
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	silber
Produktgewicht	80 g

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium

kein Azetylen
kein Sauerstoff

© 2018 Festo AG & Co. KG