



Lager- und Dosierbehälter aus Kunststoff

- zylindrische Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
- ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc.
- eingeformte Gewindemuffe (3/4")
- Verschlussstopfen 3/4" mit EPDM-Dichtung
- auch für lichtempfindliche Medien geeignet
- abschließbarer Schraubdeckel DN160 mit EPDM-Dichtung



Lager- und Dosierbehälter mit Volumenskala

Lager- und Dosierbehälter mit einem Auffangvolumen von 200 bis 500 Liter

Auffang-Behälter

- passend z. B. für Lagerbehälter und Dosierbehälter
- zur sicheren Aufnahme von Leckagen und Tropfverlusten
- UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- eingesinterter Literskala

Auffang-Behälter für Lager- und Dosierbehälter, in natur oder schwarz, Volumen von 80 bis 1000 Liter

Gleich mitbestellen



Steckschloss für zylindrische 60- bis 1000-Liter-Behälter, Bestell-Nr. 256-918-J1

PE-Einfülltrichter mit Deckel, für Behälter ab 200 Liter Volumen. Bestell-Nr. 256-919-J1



DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.22-518

Volumen [l]	35	60	100	200	300	500	750	1000
Ø x H [mm]	320 x 540	420 x 640	450 x 810	550 x 1030	655 x 1110	770 x 1230	970 x 1170	1080 x 1260
Bestellnummer transparent	270-475-J1	136-931-J1	136-933-J1	136-934-J1	136-936-J1	136-937-J1	136-939-J1	136-940-J1
Bestellnummer schwarz	270-476-J1	136-943-J1	136-964-J1	136-966-J1	136-967-J1	136-968-J1	136-969-J1	136-972-J1
Zubehör	–	Auffang-Behälter						
Volumen [l]	–	80	120	210	400	500	750	1000
Ø x H [mm]	–	500 x 540	500 x 700	650 x 740	770 x 970	860 x 980	1050 x 980	1150 x 1080
DIBt-Zulassung	–	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518	Z-40.22-518
Bestellnummer transparent	–	179-694-J1	179-695-J1	179-697-J1	179-698-J1	179-699-J1	179-700-J1	179-701-J1
Bestellnummer schwarz	–	179-702-J1	179-703-J1	179-705-J1	179-706-J1	179-707-J1	179-708-J1	179-709-J1