


## hofs rayonnage modulaire - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 800 mm, charge max. par tablette 200 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux galvanisés

Numéro d'article: 918357



## hofs Rayonnage sans boulons

### Rayonnage de départ

- Rayonnage pour utilisation bilatérale
- Rayonnage de qualité très stable et robuste

Tablettes :

- Tablettes latérales posées sur échelles
- Tablettes avec rebords de 40 mm, rebord de sécurité avec triple pli en longueur et rebord à angle droit en profondeur



Montants :

- Surface des tablettes galvanisée
- Aucun croisillon n'est nécessaire grâce aux traverses de renfort
- Supports en tube carré munis de fentes sur les 4 côtés
- Montants et traverses finition peinture époxy

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Label de contrôle / Contrôlé conformément à :

Assurance qualité par examen du matériau, de la structure et de la statique (RAL-RG 614/1)(H44)

Norme/Directive/Ordonnance :

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Instruction de montage :

- Montage simple et rapide sans outils grâce aux raccords emboîtables

Sur demande :




- Couleur RAL 7035 gris clair sur demande

## Détails techniques




|                          |                     |                                 |                              |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| type de meuble           | rayonnage           | utilisation                     | bilatéral                    |
| type de rayonnage        | rayonnage modulaire | type de soubassement            | tablette en acier            |
| rayonnage modulaire      | système emboîtable  | surface de tablette             | galvanisé                    |
| champ de rayonnage       | rayonnage départ    | surface de montant              | avec revêtement en plastique |
| convient pour (secteurs) | entrepôt et atelier | surface de traverses            | avec revêtement en plastique |
| matériau                 | acier               | alignement angle d'installation | droit                        |

|                                  |                    |                                  |   |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| hauteur                          | 2000 mm            | stabilité / renfort / entretoise | traverses longitud.   |
| largeur                          | 1360 mm            | couleur du montant               | bleu gentiane   RAL5010                                     |
| profondeur                       | 800 mm             | couleur traverse                 | bleu gentiane   RAL5010                                     |
| charge maxi par tablette         | 200 kg             | volume de livraison              | rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par élément          | 1600 kg            | exécution couleur                | bleu gentiane/galvanisé   RAL5010                           |
| nombre de tablettes/niveaux      | 5 pièce            | livraison                        | démonté   |
| largeur de compartiment          | 1325 mm            | certification                    | GS   label de qualité RAL                                   |
| profondeur de compartiment       | 800 mm             | garantie                         | 5 années  |
| tablette réglable au pas         | 50 mm              | Poids                            | 83,19 kg  |
| équipement des tablettes / nivea | pliage de sécurité |                                  |   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 917886 |    | rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1025 x 800 mm, charge max. par tablette 200 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux galvanisé |
| 918368 |   | rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1325 x 800 mm, charge max. par tablette 200 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux galvanisé |
| 918641 |  | tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1325 x 800 mm, pour une charge max. par tabl. de 200 kg, le fond est enveloppant, en acier galvanisé   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune  |
| 526019 |  | système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique          |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, fond plein |