

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Maniglia in acciaio.  
Pulsante in plastica.  
Barra in acciaio o acciaio inox.

**Versione:**

Acciaio zincato.  
Acciaio inox non trattato.  
Plastica gialla.

**Indicazioni per l'acquisto:**

Le barre per le unità di bloccaggio sono vendute a coppie.

**Nota:**

La maniglia con unità di bloccaggio può essere utilizzata per cassetti di 1,5 m di larghezza. Lo spessore della guida deve essere di almeno 17,5 mm. Il sistema può essere montato in due posizioni. Montaggio anteriore per trattenere il cassetto in posizione e montaggio posteriore per trattenere e bloccare il cassetto in posizione.

Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.


**Su richiesta:**

Pulsante rosso.

**Accessori:**

K2097.91 Kit di conversione per unità di bloccaggio.  
K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 barre per unità di bloccaggio.

## Disegni



## Sintesi articoli

## Impugnature con unità di bloccaggio in acciaio

N. ordine	Denominazione	Versione 1	Materiale corpo base	Colore corpo base	Superficie corpo base	D	L	F= Forza di pressione (N)
K2097.060	Impugnatura	-	acciaio	nero	zincato	-	-	60
K2097.120	Impugnatura	-	acciaio	nero	zincato	-	-	120
K2097.91	Kit di conversione	-	plastica	giallo	-	-	-	-
K2097.900500	Barra	-	acciaio	-	zincato	10	500	-
K2097.900750	Barra	-	acciaio	-	zincato	10	750	-
K2097.910500	Barra	-	acciaio inox	-	grezzo	10	500	-
K2097.910750	Barra	-	acciaio inox	-	grezzo	10	750	-