

## Termékinformációk

# 98 20 25

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

## Csavarhúzó hasított fejű csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ⚡

### Általános

Cikkszám	98 20 25
EAN	4003773062325
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	32 g
Méret	177 x 24 x 24 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Pengehossz	75 mm
Szigeteletlen pengehossz	15 mm
Fogantyúhossz	102 mm
Vágóél szélesség	2,5 mm
Vágásvastagság	0,4 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk