

BS-ROLLEN

zwenkwiel met rem

draagvermogen 140 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 35 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 102 x 84 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 997546

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 140 kg
- met Massief rubberen elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 100 x 35 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 102 x 84 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	Dubbele rem
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	ja
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	130 mm

draagvermogen	140 kg	naaf lengte	40 mm
banden	Massief rubberen elastiek	naafboorgat	12 mm
wiel-ø	100 mm	wielbreedte	35 mm
materiaal velg	polyamide	uitlading	34 mm
wiellager	rollager	lengte plaat	102 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	84 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt
zwenklager	kogellager	gewicht	1,1 kg

Gerelateerde Producten

997648



wiel, draagvermogen 140 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 35 mm, naaf met rollager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken