

System 25A Stf 120 daN / LC 800 daN

Sjorband 25 mm breed



Kenmerken

- Volgens EN12195-2.
- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Hendellengte 112 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Stf waarden (daN)	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
25A/2-402-7M	120	400	800	-	25	7	smalle draadhaak 402	1416011
25A/2-402-5M	120	400	800	-	25	5	smalle draadhaak 402	1416013
25A/2-402-3M	120	400	800	-	25	3	smalle draadhaak 402	1416015
25A/1-6M	120	-	-	800	25	6	eindloos	1416017
25A/1-3M	120	-	-	800	25	3	eindloos	1416019
25A/1-4M	120	-	-	800	25	4	eindloos	1416021

System IG LC 250 daN / SBIG LC 400 daN

Sjorband 25 mm breed.



Kenmerken

- Volgens EN 12195-2.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.

Type	Sjorcapaciteit LC (daN)	Sjorcapaciteit LC omgeslagen (daN)	Sjorcapaciteit LC eindloos in (daN)	Bandbreedte (mm)	Lengte (m)	Eindfournituren	Artikelnummer
IG-001-2.5M	-	-	300	25	2.5	eindloos	1432001
IG-002-3.5M	-	-	300	25	3.5	eindloos	1432002
IG-003-4.5M	-	-	300	25	4.5	eindloos	1432003
SBIG-103	-	-	450	25	3	eindloos	1433001
SBIG-105	-	-	450	25	5	eindloos	1433002
SBIG-107	-	-	450	25	7	eindloos	1433003