

Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 800 x 1300 x 820 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 1000 kg, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange



Artikelnummer: 967498



Späne-Kippbehälter

mit Rückschwenkautomatik


Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 800 x 1300 x 820 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 115 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 70 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 280 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseil mit Abroll- und Rückschwenkautomatik
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Robuste Konstruktion aus Blech mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrbreite	280 mm
Inhalt	0,3 m³	Behälter Ausstattung	Siebblech und Ablasshahn
Höhe	800 mm	Ablasshahn	ja
Länge	1300 mm	stapelbar	nein
Breite	820 mm	nestbar	nein
Traglast	1000 kg	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Blech	Oberfläche	lackiert
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Farbe	gelborange // RAL2000
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Deckeltyp	Klappdeckel
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Bereifung	Polyamid
Einfahrtaschenhöhe	70 mm	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen
Einfahrtaschenbreite	200 mm	Gewicht	115 kg
Einfahrtaschenabstand	280 mm		

Zubehör

518767		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 0,3 m³, Breite x Tiefe 820 x 1300 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau