



### ANSMANN WL500R-Sound

- Akku-Arbeitsleuchte in kompakter Bauform
- COB LED 5W mit bis zu 500 Lumen
- Verschiedene Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar - somit liefert der Strahler jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz.
- Integrierter Li-Ion-Akkupack 3.7V/2000mAh mit Sicherheitselektronik - Schützt vor Überladung und Tiefentladung
- Inkl. Micro-USB Ladekabel
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs - Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Spritzwassergeschützt - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000-6000K
- Mit integriertem Magnete und Aufhängeöse und kleiner Karabinerhaken
- Mit Wireless-Sound-Funktion - Kabelloser Musikgenuss während dem Arbeiten durch einfache Verbindung mit dem Smartphone

### INFORMATIONEN

<b>Produktname</b>	WL500R-Sound
<b>Artikelnummer</b>	1600-0446
<b>EAN-Code</b>	4013674183098
<b>Zolltarifnummer</b>	85131000000
<b>Materialgruppe</b>	88
<b>Lieferumfang</b>	Leuchte, Micro-USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

<b>Produkt</b>	162,2 × 54,9 × 24 mm / 186 g
<b>Verpackung + Produkt</b>	172 × 66 × 59 mm / 350 g
<b>Verpackungseinheit</b>	36 (416 × 364 × 207 mm)

