

# 12 Stehleitern

## Verbundstehleiter

### 1028

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Sprossenabstand: **280 mm**



### Verbundstehleiter 1028

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,55	0,80	5	75	0,50	7,6	<b>1028.005</b>
1,85	1,05	6	75	0,53	9,0	<b>1028.006</b>
2,10	1,30	7	75	0,56	11,0	<b>1028.007</b>
2,40	1,60	8	75	0,59	12,6	<b>1028.008</b>
2,95	2,10	10	75	0,65	16,0	<b>1028.010</b>
3,50	2,65	12	75	0,71	19,2	<b>1028.012*</b>

\* Nur ab Werk lieferbar.



## Holzstehleiter

### 1038/1059

Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Rotkiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz.

Durch die speziellen Verkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.

Sprossenabstand: **280 mm**



### Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059

Wie Modell 1038 jedoch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen (3. und 4. Sprosse von oben je Seite) für komfortables und sicheres Stehen.



Zubehör:  
siehe Seite 20



### Holzstehleiter 1038

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,00	0,30	3	65	0,47	5,7	<b>1038.203</b>
1,25	0,55	4	65	0,50	7,4	<b>1038.204</b>
1,50	0,80	5	65	0,53	8,9	<b>1038.205</b>
1,85	1,05	6	65	0,56	10,4	<b>1038.206</b>
2,10	1,30	7	65	0,59	12,5	<b>1038.207</b>
2,35	1,60	8	65	0,62	14,3	<b>1038.208</b>
2,65	1,85	9	65	0,65	15,7	<b>1038.209</b>
2,95	2,10	10	65	0,68	17,5	<b>1038.210</b>
3,50	2,65	12	70	0,74	25,5	<b>1038.212</b>
4,10	3,15	14	70	0,80	30,0	<b>1038.214</b>

### Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
1,25	0,55	4	65	0,50	8,0	<b>1059.204</b>
1,50	0,80	5	65	0,53	9,5	<b>1059.205</b>
1,85	1,05	6	65	0,56	11,0	<b>1059.206</b>
2,10	1,30	7	65	0,59	13,1	<b>1059.207</b>
2,35	1,60	8	65	0,62	14,9	<b>1059.208</b>
2,65	1,85	9	65	0,65	16,3	<b>1059.209</b>
2,95	2,10	10	65	0,68	18,1	<b>1059.210</b>
3,50	2,65	12	70	0,74	26,1	<b>1059.212</b>
4,10	3,15	14	70	0,80	30,6	<b>1059.214</b>

