

**Artikelnummer:** 127686

**Kurzbeschreibung:** Lastarm voor heftruck, LAT 25-1,0, oranje RAL 2000



**Langbeschreibung:** Lastarm voor heftruck, LAT 25-1,0: Stevige stalen constructie: De laadarm vergroot het bereik van de vorkheftruck. Met vorkzakken voor vorken en kettingbescherming tegen onbedoeld wegglijden. 1 ongewervelde haak. - Helling 25° - telescopisch, elke positie met inbusbouten beveiligd - Met steunvoeten, onderrijhoogte 100 mm (ook geschikt voor klauwstapelaar)[ul]<li> Basislengte: 1600 mm </li><li> Afstand 1: 875 mm </li><li> Draagvermogen 1: 1000 kg </li><li> Afstand 2: 1600 mm </li><li> Draagvermogen 2: 300 kg </li><li> Afstand 3: 1780 mm </li><li> Draagvermogen 3: 225 kg </li><li> Afstand 4: 1960 mm </li><li> Draagvermogen 4: 200 kg </li><li> Afstand 5: 2140 mm </li><li> Draagvermogen 5: 175 kg </li><li> Afstand 6: 2320 mm </li><li> Draagvermogen 6: 150 kg </li><li> Afstand 7: 2500 mm </li><li> Draagvermogen 7: 125 kg </li><li> Eigen gewicht: 55 kg</li>[ul]

