

Datenblatt Artikel 434701

Metall-Kraftstoff-Kanister CLASSIC 20 L

olivgrün, pulverbeschichtet



- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- mit patentiertem Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Kanisters
- Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre, Ansaugsystem, Einfüllsystem, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/Y/100/.../D/BAM 6210-VP

Mindest.Best.	5
Höhe Pal	2,026
EAN	4007228704495
Zolltarif	73102990
Best.einheit	Stück
Tiefe	165
Breite Pal	0,8
brutto Kg	4,48
Länge Pal	1,2
Höhe	469
Lagen	4
netto Kg	4,28
VE	5
Volumen m3	0
Breite	343
Bruttogewicht VE Kg	21,4
Brutto Gewicht Pal Kg	276,8
Btl in Karton	0
Kartons pro Lage	3
Stück / Palette bzw Kiste	60
Farbe	oliv
Stück / Lage	15
Summe Kartons	12
Volumen L	20