

Artikelnummer: 305111

Kurzbeschreibung: Hochhubwagen PS0415

Langbeschreibung: Hochhubwagen PS0: Die praktischen Hochhubwagen aus der Reihe PS0 sind hervorragend für den Einsatz im Einzelhandel z.B. in Supermärkten oder Fachmärkten geeignet. Ausgelegt um dort zu Kommissionieren. Aber auch perfekt für den Transport von palettierten und unpalettierten Waren. Die Gabeln der manuellen Hochhubwagen PS0 sind mit einer Länge von 640 mm besonders für Display, Halb- und Spezialpaletten geeignet. Mit einem Handgriff lässt sich die enthaltene Plattform der Hochhubwagen PS0 einfach an oder wieder aufbauen, wodurch Sie schnell und flexibel auf Arbeitsanforderung reagieren können. Durch das geringe Eigengewicht der Hochhubwagen und die kompakten Staumaße lassen sich die Hochhubwagen der Serie PS0 ideal auf einem LKW mitnehmen um dort das Be- und Entladen zu vereinfachen. Sie sind zum leichten Heben und Transportieren geeignet und lassen sich mit der Plattform als rückschonender Arbeitstisch nutzen. Das Heben erfolgt bei den manuellen Hochhubwagen der Reihe PS0 kraftschonend über ein Fußpedal und das Absenken kann stufenlos über einen Drehknopf gesteuert werden. Tragfähigkeit: 400 kg Hubhöhe bis 1,5 m handlich und kompakt, einfach in der Handhabung mit Plattform (abnehmbar) oder Gabelzinken für Displays, Halb- oder Spezialpaletten nutzbar ideal als Mitnahmeggerät auf LKW hochwertige Polyurethan-Lenk- und Bockrollen robuste Feststellbremse an beiden Lenkrollen Gabelzinkenmaße: 640/110/50 mm Gabelaußenabstand (b): 540 mm Plattformmaße (l x b): 650 x 580 mm Gesamtmaße: L 1040 x B 580 mm Wenderadius (WA): 940 mm Gewicht: 75 kg Modell PS0412 Hubbereich (h): 90 - 1200 mm Höhe Hubgerüst (min/max): 1430/1430 mm Gesamthöhe: 1430 mm Modell PS0415 Hubbereich (h): 90 - 1500 mm Höhe Hubgerüst (min/max): 1725/1725 mm Gesamthöhe: 1725 mm Modell PS0485 Hubbereich (h): 90 - 850 mm Höhe Hubgerüst (min/max): 1080/1080 mm Gesamthöhe: 1080 mm



EAN/GTIN: 4260151120613