

Sworznie ustalające · z kołnierzem sześciokątnym, krótkie

22120.0228



Opis produktu

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Trzpienie ustalające charakteryzują się niewielkimi wymiarami.

Materiał

Korpus

- Stal automatowa, oksydowana

Zatrząsk

- Stal utwardzana

Gałka

- Tworzywo sztuczne (PA 6), czarne, matowe

Montaż

Długość mocowania można dopasować za pomocą pierścieni dystansowych (EH 22120.).

Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzni schowany).

Więcej informacji


Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.
Nakrętki ustalające należy zamawiać oddzielnie.


Inne produkty

- Tuleje mocujące, do śrub i trzpieni ustalających
- Pierścienie dystansowe, dla sworzni ustalających


Rysunek



Rysunek 1



Rysunek 2





Z blokadą

Informacje do zamówienia


Wymiary							SW	Siła sprężyny ¹⁾		Temperatura		Masa	Nr art.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		F ₁	F ₂	min.	maks.		
-0,02 -0,05			~	min.	-0,15		[mm]	~	~	[°C]			
bez blokady – rysunek 1, Stal automatowa													
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	62	22120.0228

¹⁾ statystyczna wartość średnia

Akcesoria

	Wymiary d ₂ [mm]	Rozmiar klucza [mm]	 [g]	Nr art.
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 14.06.2023

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.