

débitmètre

FMT 3

plage de mesure 5 - 120 l/min, pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas, raccordement G1" extérieur



Numéro d'article: 160060



Débitmètre FMT 3

un compteur pour tous les sens de débit

débitmètre

- plage de mesure 5 - 120 l/min
- pour diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau avec une viscosité maximale de 0,8 mPas
- raccordement G1" extérieur
- pression de travail 10 bar
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- écran éclairé, 2 lignes
- volucompteur réinitialisable, un totalisateur non réinitialisable
- avec pile 2x1,5 V (AAA)
- boîtier en POM

Détails techniques

type de stockage de produits dans	manutention de fûts / conteneurs	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
manipulation de fûts /	débitmètre	équipement accessoires	écran éclairé, 2 lignes

conteneur			
plage de mesure	5-120 l/min	fonction accessoires	volucompteur réinitialisable, un totalisateur non réinitialisable
fluide	diesel, fioul, AdBlue®, RME, produits antigel, eau	alimentation	pile 2x1,5 V (AAA)
viscosité max.	0,8-40 mPas	matériau de boîtier	POM
température du fluide	-10-40 °C	Numéro d'enregistrement DEEE	DE82006647
raccordement	G1" extérieur	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
pression de service	10 bar	Poids	0,3 kg