

Hymer échafaudage roulant ADVANCED SAFE-T

hauteur de portée 4,25 m, hauteur d'échafaudage 3,47 m, 1 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert, hauteur 2,25 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2080 x 610 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 231371



HYMER



échafaudage roulant

- module 1+module d'extension+potence
- hauteur de portée 4,25 m
- hauteur d'échafaudage 3,47 m
- 1 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert
- hauteur 2,25 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2080 x 610 mm
- 2 x 8/2 x 4 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante résistante aux intempéries
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- avec 4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
- échafaudage en aluminium
- force mezzanine modulaire jusqu'à 200 kg
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic

- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 96,8 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage	profondeur	720 mm
type d'échafaudage	échafaudage roulant	soubassement	4 roulettes pivotantes à hauteur réglable
module	module 1+module d'extension+potence	force mezzanine modulaire	200 kg
matériau échafaudage	aluminium	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, résistante aux intempéries
hauteur d'échafaudage	3,47 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
hauteur	2,25 m	rehausse	rapide grâce à des fermetures à clic
	4,25 m	roulant	oui
nombre de mezzanines modulaires	1	rambardes	double face
largeur de mezzanine modulaire	2080 mm	norme	selon DIN EN 1004
profondeur de mezzanine modulair	610 mm	garantie	10 années
nombre d'échelons	2 x 8/2 x 4	Poids	96,8 kg
passages	1 passage ouvert		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE