

SCHULTE rayonnage à pneus



rayonnage suivant pour pneus de Ø 550 - 750 mm, hauteur x largeur x profondeur 2750 x 1300 x 400 mm, pour pneus de Ø 550 - 750 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 159135

SCHULTE Rayonnage pour pneus

Rayonnage suivant



rayonnage à pneus

- rayonnage suivant pour pneus de Ø 550 - 750 mm
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2750 x 1300 x 400 mm
- charge max. par tablette 150 kg
- 4 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	4 pièce
type de rayonnage	rayonnage à pneus	utilisation	bilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage suivant	type de soubassement	traverses
convient pour (secteurs)	secteurs automobiles	tablette réglable au pas	25 mm
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	2750 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	1300 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	400 mm	exécution couleur	galvanisé
pour Ø de pneumatiques	550-750 mm	livraison	démonté
charge maxi par tablette	150 kg	Poids	26,44 kg

Accessoires

224257		marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange
224258		marqueur pour pneus, couleur d'encre jaune, tige en orange