

## dienbladwagen

draagvermogen 150 kg, met 36 etage(s), Dienbladschap, onderstel elektrolytisch verzinkt in zilverkleurig, wielen met Polyurethaan-banden

Artikelnummer: 272252



### dienbladwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 36 etage(s), Dienbladschap
- hoogte x lengte x breedte 1880 x 600 x 440 mm
- onderstel elektrolytisch verzinkt in zilverkleurig
- staalconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- wielen met Polyurethaan-banden
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- inhoud levering: zonder dienbladen
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	Polyurethaan
type wagen	dienbladwagen	wiel-ø	100 mm

hoogte	1880 mm	wiellager	zwenklager
etages aantal	36 stuks	wieluitrusting	2 wielen met rem
draagvermogen	150 kg	materiaal behuizing	staal
draagvermogen etage	4 kg	in-/uitklapbaar	nee
etagetype	Dienbladschap	wielstand	rechthoekig
constructies	geen	oppervlak	elektrolytisch verzinkt
materiaal	staal	kleur	zilverkleurig
materiaal verwerking	stevig gelast	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	600 mm	inhoud levering	zonder dienbladen
breedte	440 mm	garantie	5 jaar
etage-inrichting	recht	gewicht	28 kg
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen		

## Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm
501597		dweilwagense set, 2x17 l emmer in ROOD/BLAUW, mophouder, mopwringer, 10 moppen, steel, frame van kunststof, 4 zwenkwielen
501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel