

## BS-ROLLEN

### zwenkwiel met rem

draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 37 mm, naaf met wiellager, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 712894

### BS-ROLLEN Niet-strepend transporttoestelwiel

#### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met massief rubber-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 125 x 37 mm
- naaf lengte x Ø 50 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met wiellager
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager

#### Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	155 mm

bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	50 mm
draagvermogen	100 kg	naafboorgat	12 mm
banden	massief rubber	wielbreedte	37 mm
wiel-ø	125 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiellager	wiellager	lengte plaat	105 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	1,4 kg

## Gerelateerde Producten

713015



wiel, draagvermogen 100 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 125 x 37 mm, naaf met wiellager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken