

zuigheffer

horizontaal draagvermogen 30 kg, 1
zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm,
romp van aluminium

Artikelnummer: 891159



Zuigheffer

met 1 zuigschaal

zuigheffer

- horizontaal draagvermogen 30 kg
- 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm
- romp van aluminium

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	diameter schijven	120 mm
hijswerktuigtype	plaatheffer	zuigschalen aantal	1 stuks
type plaatheffer	zuigheffer	materiaal	aluminium
set	enkel	gewicht	0,5 kg
horizontaal draagvermogen	30 kg		

Dit past ook bij ...

221159



beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding

221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm